



QUAMAR

EVERY MICRON, EVERY SHOT, EVERY TIME

A01

POINT OF DEPARTURE

La nuova Linea •A01 di Quamar ridefinisce gli standard della macinatura



NUOVO DESIGN

NEW DESIGN

Corpo in metallo e linee moderne /
Metal body with unique design lines



ANTISTATICO E CONDOTTO D'USCITA

ANTI-STATIC AND OUTLET SPOUT

Sistema antistatico e tubo d'uscita rimovibili
per manutenzione facile /
Removable anti-static system and spout for
easy maintenance.



NUOVO DISPLAY TOUCHSCREEN

NEW TOUCHSCREEN DISPLAY

Display da 4,3" con layout intuitivo, logo
personalizzabile e software semplice /
4.3" display with user-friendly layout,
customizable logo, and simple software.



MOTORE POTENZIATO

HIGH-PERFORMANCE MOTOR

Progettato per prestazioni ottimali ed
efficienza con ogni tipo di caffè /
Designed for optimal performance and
efficient grinding of all coffee types.



FORCELLA PORTAFILTRO ESTRAIBILE

REMOVABLE PORTAFILTER FORK

Forcella estraibile, autoportante e regolabile,
adatta a tutti i portafiltri /
Removable, hands-free, adjustable fork
suitable for all portafilters..

The new •A01 line by **QUAMAR**
redefines the standards of coffee grinding

A01

POINT OF DEPARTURE



•A01-65
macine / burrs
65 mm



•A01- 75
macine / burrs
75 mm



•A01-83
macine / burrs
83 mm

Affidabilità, precisione e innovazione si fondono nella linea •A01, che offre soluzioni di macinatura personalizzate con tre diametri di macine per soddisfare ogni esigenza dei professionisti del caffè / Reliability, precision, and innovation come together in the •A01 line, offering customized grinding solutions with three burr diameters to meet the needs of every coffee professional.

Tutti i modelli •A01 sono dotati di macine in acciaio trattato food-friendly, per garantire una macinatura precisa, duratura e sicura per gli alimenti /

All •A01 models are equipped with food-friendly steel burrs to ensure precise, durable, and food-safe grinding.

Colorazioni /
Colors



nero
black



bianco
white



grigio silver
silver grey



inox
inox



rosso
red

S I S T E M A D I M A C I N A T U R A - G R I N D I N G S Y S T E M



Regolazione
micrometrica
continua con
manopola in
alluminio frontale e
indicatore digitale
dei micron sul
display

Continuous
micrometric
adjustment with
a front aluminum
knob and digital
micron indicator on
the display



Riconoscimento Automatico
del Portafiltro /
Automatic Portafilter
Recognition



Automatica
con preselezione della dose /
Automatic
with dose pre-selection



Selezione manuale
su display touchscreen /
Manual selection on
touchscreen display

QUAMAR

P O I N T O F D E P A R T U R E



QUAMAR

Via Mure, 79 – 31030
Altivole (TV) ITALY

www.quamar.com

